


Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK




Oldal: 13/1

Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

ISM2x6MC42 – 600mm széles szekrényhez
1db MC4 3P és 1db NH1 készülék elhelyezése



* ISM211NH14 szerelőlap külön rendelendő.

Szerelési utasítás


MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK

ISM2x6MC42 – 600mm széles szekrényhez

1db MC4 3P és 1db NH1 * készülék elhelyezése



*NH1 kiegészítő takarás használata kötelező.

Oldal: 13/3


Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK

5



Oldal: 13/4


Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK

6




Oldal: 13/5

Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

ISM2x6MC43 – 600mm széles szekrényhez
1db MC4 4P/3P készülék elhelyezése





Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

ISM2x6MC43 – 600mm széles szekrényhez

1db MC4 4P/3P készülék elhelyezése




Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK

3




Oldal: 13/8

Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

4



Szerelési utasítás




MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK

ISM2x8MC44 – 800mm széles szekrényhez

2db MC4 4P/3P készülék elhelyezése



Szerelési utasítás


MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK

ISM2x8MC44 – 800mm széles szekrényhez

2db MC4 4P/3P készülék elhelyezése




Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

SCHRACK
TECHNIK

3



Oldal: 13/12

Szerelési utasítás

MC4 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMC4x

4

