


Szerelési utasítás

Homloklapok – MODUL4000

ISM31xxxx

SCHRACK
TECHNIK



ISM316xxxx - homloklap 600mm széles szekrényhez

ISM318xxxx - homloklap 800mm széles szekrényhez

ISM310xxxx - homloklapok 1000mm széles szekrényhez

Oldal: 11/1


Szerelési utasítás

Homloklapok – MODUL4000

ISM31xxxx




Teli homloklapok

ISM3160xxx, ISM3180xxx, ISM3100xxx		
 Csavarok, kontakt alátétek mennyisége homloklaponként eltérő.	ISM3160050	Teli homloklap 50mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160075	Teli homloklap 75mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160100	Teli homloklap 100mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160150	Teli homloklap 150mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160200	Teli homloklap 200mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160300	Teli homloklap 300mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160400	Teli homloklap 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160450	Teli homloklap 450mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160600	Teli homloklap 600mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3160900	Teli homloklap 900mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3180050	Teli homloklap 50mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180075	Teli homloklap 75mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180100	Teli homloklap 100mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180150	Teli homloklap 150mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180200	Teli homloklap 200mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180300	Teli homloklap 300mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180400	Teli homloklap 400mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180450	Teli homloklap 450mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180600	Teli homloklap 600mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3180900	Teli homloklap 900mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3100050	Teli homloklap 50mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100075	Teli homloklap 75mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100100	Teli homloklap 100mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100150	Teli homloklap 150mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100200	Teli homloklap 200mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100300	Teli homloklap 300mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100400	Teli homloklap 400mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100450	Teli homloklap 450mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100600	Teli homloklap 600mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3100900	Teli homloklap 900mm magas, 1000mm széles szekrényhez

A homloklap csomagolása tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagokat.

Kivágott modul takarólapok

ISM3160xxx, ISM3180xxx, ISM3100xxx		
1x  4x  4x 	ISM3160151	Kivágott modul takarólap 150mm magas, 600mm széles szekrényhez 24KE
	ISM3160201	Kivágott modul takarólap 200mm magas, 600mm széles szekrényhez 24KE
	ISM3160301	Kivágott modul takarólap 300mm magas, 600mm széles szekrényhez 2x24KE
	ISM3160152	Kivágott modul takarólap 150mm magas, 600mm széles szekrényhez 20KE
	ISM3160202	Kivágott modul takarólap 200mm magas, 600mm széles szekrényhez 20KE
	ISM3180151	Kivágott modul takarólap 150mm magas, 800mm széles szekrényhez 35KE
	ISM3180201	Kivágott modul takarólap 200mm magas, 800mm széles szekrényhez 35KE
	ISM3180301	Kivágott modul takarólap 300mm magas, 800mm széles szekrényhez 2x35KE
	ISM3180152	Kivágott modul takarólap 150mm magas, 800mm széles szekrényhez 30KE
	ISM3180202	Kivágott modul takarólap 200mm magas, 800mm széles szekrényhez 30KE
	ISM3100151	Kivágott modul takarólap 150mm magas, 1000mm széles szekrényhez 46KE
	ISM3100201	Kivágott modul takarólap 200mm magas, 1000mm széles szekrényhez 46KE
	ISM3100301	Kivágott modul takarólap 300mm magas, 1000mm széles szekrényhez 2x46KE
	ISM3100152	Kivágott modul takarólap 150mm magas, 1000mm széles szekrényhez 41KE
	ISM3100202	Kivágott modul takarólap 200mm magas, 1000mm széles szekrényhez 41KE

A homloklap csomagolása tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagokat.


Kivágott homloklapok (MC és NH készülékekhez)

ISM31xMC0x, ISM31xNH0x

4x 

4x 

1x




ISM316MC01	Perforált homloklap 3 db 3P MC3/2/1 megszakítóhoz 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
ISM316MC02	Perforált homloklap 4 db 3P MC1 megszakítóhoz 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
ISM316MC03	Perforált homloklap 1 db 3P MC3 + NH1 részére 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
ISM316MC04	Perforált homloklap 1 db 3P/4P MC4 részére 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
ISM316MC05	Perforált homloklap 1 db 3P MC4 + NH1 részére 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
ISM316MC06	Perforált homloklap 1 db 3P/4P MC4 mot./rot. megszakítóhoz 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
ISM316MC07	Perforált homloklap 1 db 3P MC4 mot./rot. + NH1 részére 400mm magas, 600mm széles szekrényhez
ISM318MC01	Perforált homloklap 3 db 3P MC3/2/1 megszakítóhoz 400mm magas, 800mm széles szekrényhez
ISM318MC02	Perforált homloklap 5 db 3P MC2/1 megszakítóhoz 400mm magas, 800mm széles szekrényhez
ISM318MC03	Perforált homloklap 6 db 3P MC1 megszakítóhoz 400mm magas, 800mm széles szekrényhez
ISM318MC04	Perforált homloklap 2 db 3P/4P MC4 megszakítóhoz 400mm magas, 800mm széles szekrényhez
ISM318MC05	Perforált homloklap 2 db 3P/4P MC4 rot./mot.megszakítóhoz 400mm magas, 800mm széles
ISM316NH01	Perforált homloklap NH2/1/00 készülékekhez, 600mm széles szekrényhez
ISM316NH02	Kivágott homloklap NH3 készülékhez, 600mm széles szekrényhez
ISM318NH01	Perforált homloklap NH2/1/00 készülékekhez, 800mm széles szekrényhez
ISM318NH02	Kivágott homloklap NH3 készülékekhez, 800mm széles szekrényhez

A homloklap csomagolása tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagokat.

Homloklapok 185mm-es rendszerhez

ISM31xNH00, ISM311NHxx		
10x 10x 1x	ISM316NH00	Homloklap szett + sínartó NH függőleges készülékekhez, 1100mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM318NH00	Homloklap szett + sínartó NH függőleges készülékekhez, 1100mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM310NH00	Homloklap szett + sínartó NH függőleges készülékekhez, 1000mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM311NH05	Üres NH készüléktakartó 50mm széles
	ISM311NH10	Üres NH készüléktakartó 100mm széles




Szellőző homloklap

ISM31xxx02		
1x	ISM3160502	Szellőző homloklap 50mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3161002	Szellőző homloklap 100mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3161502	Szellőző homloklap 150mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3180502	Szellőző homloklap 50mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3181002	Szellőző homloklap 100mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3181502	Szellőző homloklap 150mm magas, 800mm széles szekrényhez



Csavarok, kontakt alátétek mennyisége homloklaponként eltérő.

A homloklap csomagolása tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagot.

Szellőző homloklap

ISM31xxx02		
1x  Csavarok, kontakt alátétek mennyisége homloklaponként eltérő.	ISM3160502	Szellőző homloklap 50mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3161002	Szellőző homloklap 100mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3161502	Szellőző homloklap 150mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3180502	Szellőző homloklap 50mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3181002	Szellőző homloklap 100mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3181502	Szellőző homloklap 150mm magas, 800mm széles szekrényhez
	ISM3100502	Szellőző homloklap 50mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3101002	Szellőző homloklap 100mm magas, 1000mm széles szekrényhez
	ISM3101502	Szellőző homloklap 150mm magas, 1000mm széles szekrényhez

22-es és 96x96-os homloklapok

ISM3161x03, ISM3181x03		
4x  1x  4x 	ISM3161003	Perforált homloklap 9db 22-es készülék, 100mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3181003	Perforált homloklap 13db 22-es készülék, 100mm magas, 800mm széles szekrényhez
4x  1x  4x 	ISM3161503	Perforált homloklap 4db 96x96-os készülék, 150mm magas, 600mm széles szekrényhez
	ISM3181503	Perforált homloklap 5db 96x96-os készülék, 150mm magas, 800mm széles szekrényhez

A homloklap csomagolása tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagot.


Szerelési utasítás

Homloklapok – MODUL4000


ISM31xxxxx

SCHRACK
TECHNIK


1




2




96x96-os mérő készülékek elhelyezés




Ø22-es jelző és működtető készülékek elhelyezés




Vízszintes NH2/1/00 homloklap kivágás



MC3/2/1 homloklap kivágás



MC2/1 homloklap kivágás



Oldal: 11/10

MC1 homloklap kivágás

